

Technický list řady výrobků

## ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



### Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku          | Parametry |                  |                 |                   |                  | Fotometrické údaje |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                        | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Světelný tok       |
| ORIGINAL MINIXEN 2886X | 6 W       | 12 V             | 6 W             | ±10 %             | 13,5 V           | 85 lm              |
| ORIGINAL MINIXEN 3886X | 6 W       | 12 V             | 6 W             | ±10 %             | 13,5 V           | 80 lm              |

| Popis výrobku          | Physical Attributes & Dimensions |         |         | Životnost    |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------|
|                        | Patice                           | Délka   | Průměr  | Životnost B3 |
| ORIGINAL MINIXEN 2886X | W2.1x9.5d                        | 26.8 mm | 10.0 mm | 400 hr       |
| ORIGINAL MINIXEN 3886X | BA9s                             | 27.4 mm | 9 mm    | 400 hr       |

| Popis výrobku          | Životnost Tc | Certifikáty & standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                    |                                             |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |              | ECE kategorie           | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP            |
| ORIGINAL MINIXEN 2886X | 1000 hr      | -                       | 4050300888668   4052899560604   4008321094667                                                                                 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ORIGINAL MINIXEN 3886X | 1000 hr      | -                       | 4050300885896   4008321095787                                                                                                 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

