

SIRIUS HRI



Obszar zastosowań



- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu



- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Easy lamp replacement





Karta katalogowa rodziny produktów





SIRIUS HRI 100W





SIRIUS HRI 132W





SIRIUS HRI 132W







SIRIUS HRI 251W



SIRIUS HRI 295 W







SIRIUS HRI 330W







SIRIUS HRI 330W

SIRIUS HRI 330W



SIRIUS HRI 330W X8



Sirius HRI 330W XL





Sirius HRI 330W XL

SIRIUS HRI 371W



Karta katalogowa rodziny produktów





SIRIUS HRI 371W



SIRIUS HRI 440W



SIRIUS HRI 580 F



SIRIUS HRI 580 F

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne	
Opis produktu	Category	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Working distance
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	CUSTOMIZED	140 W	5400 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI GALAXY 250	GALAXY	250 W	11500 lm	42 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	371 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W S	CORE	440 W	22800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	462 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne	
Opis produktu	Category	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Working distance
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

	Trwałość
Opis produktu	Average Rated Life
SIRIUS HRI 100 W	6000 hr
SIRIUS HRI 132 W SC	6000 hr
SIRIUS HRI 140 W RO	6000 hr
SIRIUS HRI 190 W+	3000 hr
SIRIUS HRI 230 W	2500 hr
SIRIUS HRI 231 W	2000 hr
SIRIUS HRI GALAXY 250	6000 hr
SIRIUS HRI 251 W	3000 hr
SIRIUS HRI 260 W PRO	6000 hr
SIRIUS HRI 280 W	2000 hr
SIRIUS HRI 280 W RO	2000 hr
SIRIUS HRI 281 W	2000 hr
SIRIUS HRI 295 W	2500 hr
SIRIUS HRI 310 W	2500 hr
SIRIUS HRI 310 W RO	3000 hr
SIRIUS HRI 310 W PRO	1500 hr
SIRIUS HRI 310 W S PRO	1500 hr
SIRIUS HRI 311 W	2500 hr
SIRIUS HRI 330 W	1500 hr
SIRIUS HRI 330 W X8	1500 hr
SIRIUS HRI 330 W XL	1500 hr
SIRIUS HRI 371 W +	3000 hr
SIRIUS HRI 371 W S +	3000 hr
SIRIUS HRI 371 W	1500 hr
SIRIUS HRI 371 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 381 W S	2500 hr
SIRIUS HRI 380 W Pro	2500 hr
SIRIUS HRI 380 W S PRO	2500 hr
SIRIUS HRI 382 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 382 W	2500 hr
SIRIUS HRI 420 W	2500 hr
SIRIUS HRI 420 W S	2500 hr
SIRIUS HRI 440 W	1500 hr
SIRIUS HRI 440 W H	1000 hr

Karta katalogowa rodziny produktów

	Trwałość
Opis produktu	Average Rated Life
SIRIUS HRI 440 W +	1500 hr
SIRIUS HRI 440 W S	1000 hr
SIRIUS HRI 440 W X	1500 hr
SIRIUS HRI 461 W	1500 hr
SIRIUS HRI 461 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 462 W	2000 hr
SIRIUS HRI 470 W	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W RO	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W XL	1500 hr
SIRIUS HRI 471 W SN	1500 hr
SIRIUS HRI 550 W XL	1000 hr
SIRIUS HRI 550 W	1500 hr
HRI 580 W F	1000 hr

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.