

Halógeno (< 75 V) Extremidade Única




Áreas de aplicação


- Microscopia
- Laboratório e Análise
- Cura UV
- Iluminação por Fibra
- Sobrecarga Cirúrgica e Odontológica

Características do produto


- Alinhamento preciso de filamentos com tecnologia de pinça de quartzo patenteada.
- As lâmpadas HLX fornecem 10% a mais de fluxo luminoso com o mesmo consumo de energia em comparação com halógenas padrão.
- Ligação instantânea e fluxo luminoso quase constante durante a vida útil da lâmpada.
- Dimerizável




Ficha técnica da família de produto




HALOGEN NIEDERVOLT LAMPE PG 22




LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64250




LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 62138



LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64611




LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64668




LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64640

Ficha técnica da família de produto



LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64628



LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64643

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto		Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	Código ANSI	Código LIF	Tensão nominal	Base da lâmpada
64222 10 W 6 V	-	-	6 V	PG22
64223 10 W 6 V	-	M/43	6 V	G4
64225 10 W 6 V	ESA/FHS	M/29	6 V	G4
64250 HLX	ESB	M/33	6 V	G4
64251 HLX	-	-	6 V	PG22
64265 HLX	-	-	6 V	G4
64260 30 W 12 V	-	M/185	12 V	PG22
64275 AX	-	M/137	6 V	G4
64258 20 W 12 V	-	-	12 V	G4
64602 50 W 12 V	-	M/134	12 V	G6.35
64610 HLX	BRL	A1/220	12 V	G6.35
64611 HLX	-	-	12 V	G6.35
64604 50 W 12 V	-	-	12 V	GY6.35
64668 XIR	-	-	22.8 V	G6.35
64621 HLX	-	-	12 V	PG22
64623 HLX	EVA	M/28	12 V	GY6.35
64638 HLX	-	-	24 V	G6.35
64625 HLX	FCR	A1/215	12 V	GY6.35
64628 100 W 12 V	FDT	A1/261	12 V	GY9.5
62138 HLX	-	-	12 V	G6.35
64626 HLX ¹⁾	EHE	A1/45	12 V	PG22
64647 120 W 24 V	-	-	22.8 V	G6.35
64650 50 W 22,8 V	-	-	22.8 V	G6.35
64633 HLX	BRJ	A1/234	15 V	G6.35
64640 HLX	FCS	A1/216	24 V	G6.35
64292 XIR	-	-	22.8 V	G6.35
64642 HLX	FDV	M/184	24 V	G6.35
64641 HLX	-	-	24 V	G6.35
220T4Q2PPF 220W 22V	-	-	22 V	GY9.5
64643 150 W 24 V	FDS	A1/262	24 V	GY9.5
64654 HLX ¹⁾	-	-	24 V	GY9.5
64655 HLX	EHJ	A1/223	24 V	G6.35
64656 HLX	FNT	-	24 V	G6.35
64657 HLX	EVC	M/33	24 V	G6.35
64663 HLX	EVD	A1/239	36 V	G6.35
64664 HLX	-	A1/270	36 V	G6.35
64665 HLX	-	A1/166	36 V	G6.35

	Espectativa de Vida
Descrição do produto	Vida útil nominal
64222 10 W 6 V	300 hr

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Espectativa de Vida
	Vida útil nominal
64223 10 W 6 V	300 hr
64225 10 W 6 V	100 hr
64250 HLX	100 hr
64251 HLX	100 hr
64265 HLX	100 hr
64260 30 W 12 V	50 hr
64275 AX	25 hr
64258 20 W 12 V	2000 hr
64602 50 W 12 V	1100 hr
64610 HLX	50 hr
64611 HLX	100 hr
64604 50 W 12 V	2000 hr
64668 XIR	350 hr
64621 HLX	2000 hr
64623 HLX	1500 hr
64638 HLX	300 hr
64625 HLX	50 hr
64628 100 W 12 V	50 hr
62138 HLX	50 hr
64626 HLX ¹⁾	50 hr
64647 120 W 24 V	1000 hr
64650 50 W 22,8 V	1000 hr
64633 HLX	50 hr
64640 HLX	50 hr
64292 XIR	600 hr
64642 HLX	300 hr
64641 HLX	200 hr
220T4Q2PPF 220W 22V	200 hr
64643 150 W 24 V	100 hr
64654 HLX ¹⁾	300 hr
64655 HLX	50 hr
64656 HLX	75 hr
64657 HLX	300 hr
64663 HLX	50 hr
64664 HLX	150 hr
64665 HLX	300 hr

¹⁾ Disponibilidade sob consulta

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para prevenir lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas só podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos apropriados (escudos protetores, grades, etc.) para garantir que, em caso de explosão da lâmpada, nenhuma parte/pedaços possam escapar e que, durante a operação, nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Também deve haver um aviso para indicar que as lâmpadas emitem altos níveis de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.