

## Halogen (< 75 V) with Reflector



---

### Druh použití


- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

---


### Vlastnosti produktu

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable







HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255




Halogen Lamp with reflector MR16




64617S 75W 12V



64615 HLX 75W 12V




Halogen Lamp with reflector MR11




64634 HLX 150W 15V

Technický list řady výrobků



64627 HLX 100W 12V



64653 HLX 250W 24V

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                                 | Informace o produktu |        | Parametry        | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------------------|
| Popis výrobku                   | Kód ANSI             | LIF    | Jmenovité napětí | Patice                           |
| 64255 20 W 8 V                  | -                    | -      | 8 V              | G4                               |
| 93520 300 W 82 V <sup>1)</sup>  | FHS                  | -      | 82 V             | GX5.3                            |
| 64607 50 W 8 V                  | EFM                  | A1/229 | 8 V              | GZ6.35                           |
| 64619 90 W 14.5 V               | EPX                  | -      | 14.5 V           | GX5.3                            |
| 93506 250 W 120 V               | ENH                  | -      | 120 V            | GY5.3                            |
| 64617 S 75 W 12 V <sup>2)</sup> | -                    | -      | 12 V             | G5.3-4.8                         |
| 64615 HLX                       | EFN                  | A1/230 | 12 V             | GZ6.35                           |
| 64617 75 W 12 V                 | -                    | M/117  | 12 V             | G5.3-4.8                         |
| 64634 HLX                       | EFR                  | A1/232 | 15 V             | GZ6.35                           |
| 64627 HLX                       | EFP                  | A1/231 | 12 V             | GZ6.35                           |
| 64624 100 W 12 V                | -                    | A1/51  | 12 V             | G5.3-4.8                         |
| 64659 250 W 24 V                | ELC                  | A1/259 | 24 V             | GX5.3                            |
| 93518 300 W 120 V               | ELH                  | -      | 120 V            | GY5.3                            |
| 64629 100 W 12 V                | EFP                  | A1/231 | 12 V             | GZ6.35                           |
| 64637 100 W 12 V                | EBV                  | A1/271 | 12 V             | GZ6.35                           |
| 64635 HLX <sup>3)</sup>         | -                    | -      | 15 V             | GZ6.35                           |
| 64620 150 W 15 V                | EFR                  | A1/232 | 15 V             | GZ6.35                           |
| 64653 HLX                       | ELC                  | A1/259 | 24 V             | GX5.3                            |
| 93637 150 W 21 V                | EJV                  | -      | 21 V             | GX5.3                            |
| 93638 150 W 21 V                | EKE                  | -      | 21 V             | GX5.3                            |
| 93653 250 W 24 V                | ELC                  | A1/259 | 24 V             | GX5.3                            |

|                                 | Životnost          |
|---------------------------------|--------------------|
| Popis výrobku                   | Average Rated Life |
| 64255 20 W 8 V                  | 50 hr              |
| 93520 300 W 82 V <sup>1)</sup>  | 70 hr              |
| 64607 50 W 8 V                  | 50 hr              |
| 64619 90 W 14.5 V               | 500 hr             |
| 93506 250 W 120 V               | 175 hr             |
| 64617 S 75 W 12 V <sup>2)</sup> | 25 hr              |
| 64615 HLX                       | 50 hr              |
| 64617 75 W 12 V                 | 25 hr              |
| 64634 HLX                       | 50 hr              |
| 64627 HLX                       | 50 hr              |
| 64624 100 W 12 V                | 25 hr              |
| 64659 250 W 24 V                | 1000 hr            |
| 93518 300 W 120 V               | 35 hr              |
| 64629 100 W 12 V                | 600 hr             |
| 64637 100 W 12 V                | 1500 hr            |
| 64635 HLX <sup>3)</sup>         | 50 hr              |
| 64620 150 W 15 V                | 500 hr             |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku    | Životnost          |
|------------------|--------------------|
|                  | Average Rated Life |
| 64653 HLX        | 50 hr              |
| 93637 150 W 21 V | 100 hr             |
| 93638 150 W 21 V | 200 hr             |
| 93653 250 W 24 V | 300 hr             |

- 1) K dodání na vyžádání  
2) Nastavení směrovosti  
3) Infračervený zářič; teplota v ohnisku přibližně 1300 °C

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.